

# RAD-MEMORY - Mémoire de configuration



2902828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902828>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Radioline - clé USB pour l'enregistrement de données de configuration individuelles



## Avantages

- Enregistrement de données de configuration individuelles

## Données commerciales

Référence	2902828
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC61Z
Product key	DNC61Z
GTIN	4046356726962
Poids par pièce (emballage compris)	5,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,5 g
Numéro du tarif douanier	85235110
Pays d'origine	DE

# RAD-MEMORY - Mémoire de configuration



2902828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902828>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

### Propriétés du produit

Type de produit

Support de stockage

# RAD-MEMORY - Mémoire de configuration



2902828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902828>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---