

ECOR-3-BSC1/3X21 - Socle pour relais



2907520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907520>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embase de relais ECOR-3, pour relais octaux avec 3 contacts inverseurs, raccordement vissé, enfichabilité pour modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5



Données commerciales

Référence	2907520
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DKF314
Product key	DKF314
GTIN	4055626214375
Poids par pièce (emballage compris)	70 g
Poids par pièce (hors emballage)	67,01 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de relais
Gamme de produits	ESSENTIAL edition

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	400 V AC/DC
Intensité nominale I_N	10 A

Caractéristiques de raccordement

Côté entrée

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	10 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout)
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout)
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,7 Nm

Côté sortie

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	10 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout)
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout)
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,7 Nm

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	38 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur (Étrier de fixation)	84 mm (EL3-M52)

Perçage 1

Diamètre	4,4 mm
----------	--------

ECOR-3-BSC1/3X21 - Socle pour relais



2907520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907520>

Perçage 2

Diamètre	3,3 mm
----------	--------

Indications sur les matériaux

Couleur	gris signalisation B (RAL 7043)
---------	---------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

ECOR-3-BSC1/3X21 - Socle pour relais



2907520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907520>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907520>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 113228



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 113228



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.**08.B.01419



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E113228

ECOR-3-BSC1/3X21 - Socle pour relais



2907520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907520>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ECOR-3-BSC1/3X21 - Socle pour relais



2907520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907520>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr