FUSE 40A/32V ATOF - Fusible

2908357

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908357

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fusible, intensité nominale : 40 A, longueur : 19 mm, largeur : 5 mm, hauteur : 18,8 mm

Données commerciales

Référence	2908357
Conditionnement	2 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	CMUEZ9
Product key	CMUEZ9
GTIN	4055626294766
Poids par pièce (emballage compris)	2,55 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,4 g
Numéro du tarif douanier	85361050
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Fusible

Propriétés électriques

Caractéristiques de déclenchement	C
Intensité nominale I_N	40 A
Fusible	Fusible (fusible plat pour automobile)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908357

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00724

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27142008
ECLASS-15.0	27142008

ETIM

ETIM 10.0	EC002298

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr