


Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Circuit imprimé, pour le montage de composants électroniques



## Données commerciales

Référence	2946120
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ACHCBZ
Product key	ACHCBZ
GTIN	4017918082086
Poids par pièce (emballage compris)	5,74 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,74 g
Numéro du tarif douanier	85340019
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit


Type de produit	Circuit imprimé
Série de boîtiers	EMG
Gamme de produits	EMG

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
--------------------	-----------------

Dessins

Dessin coté



Pas 5 mm

a = surface équipable 38 mm dans le capot

b = surface équipable 45 mm dans le boîtier

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27260692
ECLASS-15.0	27260692

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %