

UMK-BF - Bride de fixation

2976077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2976077>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bride de montage, pour montage direct sur une paroi

Données commerciales

Référence	2976077
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ACHDCZ
Product key	ACHDCZ
GTIN	4017918089207
Poids par pièce (emballage compris)	0,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,6 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bride
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Série de boîtiers	UMK
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Largeur	4,6 mm
Hauteur	26 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau Boîtier	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

UMK-BF - Bride de fixation

2976077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2976077>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2976077>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

UMK-BF - Bride de fixation

2976077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2976077>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-BF - Bride de fixation

2976077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2976077>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr