

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web, répartition des alarmes et restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script.

## Avantages

- Accès protégé avec gestion des utilisateurs
- Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
- Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
- Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
- Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
- Possibilité de scripts en VBA et IL
- Couplage à l'automate avec OPC

## Données commerciales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Référence                           | 2988337                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | DRDAAB                                     |
| Product key                         | DRDAAB                                     |
| GTIN                                | 4046356615877                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22 g                                       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 20 g                                       |
| Numéro du tarif douanier            | 49119900                                   |
| Pays d'origine                      | DE   |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de produit | Visualisation |
|-----------------|---------------|

### Propriétés du système

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Domaine d'application du logiciel | Visualisation |
|-----------------------------------|---------------|

### Information de licence

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de licence | Licence d'exécution |
|-----------------|---------------------|

### Fonctionnalité

|                        |   |
|------------------------|---|
| Fonctionnalité de base | Protection du savoir-faire et sécurité grâce au codage des projets                            |
|                        | Couplage de la base de données en temps réel aux serveurs MS ACCESS, MS EXCEL et SQL via ODBC |
|                        | Compatible FDA CFR 21 partie 11   |
| Fonctionnalité étendue | Compatibilité client web  |
|                        | Gestion étendue des alarmes avec fonctions SMS, fax, e-mail et messages vocaux                |
| Fonction intégrée      | Étude de projet en ligne  |
|                        | Protection par mot de passe   |
|                        | Sélection de la langue  |
|                        | Gestion des alarmes   |
|                        | Client web  |
| Nombre de points E/S   | 512   |
| Nombre de clients      | 3   |

### Configuration requise

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Disque dur               | min. 1 Goctet(s) (recommandé : 2 Go)  |
| Navigateurs supportés    | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Langues prises en charge | allemand, anglais, français, italien  |
| Résolution d'écran       | 1024 x 768 pixel(s) (XGA)             |

### Spécification système environnement de développement

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Dispositifs de commande | Clavier, souris              |
| Système d'exploitation  | Windows® 11                  |
|                         | Windows® 10                  |
|                         | Windows® 8.1                 |
|                         | Windows® 8                   |
|                         | Windows® 7                   |
|                         | Windows® Embedded Standard 7 |
|                         | Windows® Server 2019         |
|                         | Windows® Server 2016         |
|                         | Windows® Server 2012 R2      |
|                         | Windows® Server 2012         |
| Windows® Server 2008 R2 |                              |

2988337

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2988337>

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Windows® Server 2008 |
|  | Windows® Server 2003 |

## Spécification système environnement de la durée de fonctionnement

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Système d'exploitation | Windows® 11                  |
|                        | Windows® 10                  |
|                        | Windows® 8.1                 |
|                        | Windows® 8                   |
|                        | Windows® 7                   |
|                        | Windows® Embedded Standard 7 |
|                        | Windows® XP Embedded         |
|                        | Windows® Server 2019         |
|                        | Windows® Server 2016         |
|                        | Windows® Server 2012 R2      |
|                        | Windows® Server 2012         |
|                        | Windows® Server 2008 R2      |
|                        | Windows® Server 2008         |
|                        | Windows® Server 2003         |
|                        | Windows® CE 5.0              |
|                        | Windows® CE 6.0              |
| Windows® Mobile        |                              |

2988337

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2988337>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
| ECLASS-15.0 | 27242502 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001416 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)