

FBRN 7-4 N - Pont de jonction



3001598

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3001598>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont de jonction, nombre de pôles: 7, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	3001598
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z2X
Product key	BE1Z2X
GTIN	4017918281953
Poids par pièce (emballage compris)	2,79 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,79 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	PL

FBRN 7-4 N - Pont de jonction

3001598

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3001598>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont à visser
Nombre de pôles	7

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
---------	---------

3001598

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3001598>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,039 kg CO2e