

W-RT 8 - Rondelle

3049045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3049045>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Rondelle



Données commerciales

Référence	3049045
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	BE4ZWX
Product key	BE4ZWX
GTIN	4046356966528
Poids par pièce (emballage compris)	0,655 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,603 g
Numéro du tarif douanier	73182200
Pays d'origine	IN

Caractéristiques techniques

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

W-RT 8 - Rondelle

3049045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3049045>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

W-RT 8 - Rondelle



3049045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3049045>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr