

# HV M6/1-VS 2 - Elément de liaison



3049262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3049262>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Elément de liaison, profondeur: 4 mm, largeur: 15 mm, hauteur: 32 mm, nombre de pôles: 2, coloris: argenté



## Données commerciales

Référence	3049262
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE4Z2X
Product key	BE4Z2X
GTIN	4046356313568
Poids par pièce (emballage compris)	15 g
Poids par pièce (hors emballage)	14,38 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Nombre de pôles	2

### Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	125 A
---------------------------	-------

### Dimensions

Largeur	15 mm
Hauteur	32 mm
Profondeur	4 mm
Intervalle entre perçages	18 mm
Diamètre de perçage	6,6 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques techniques

Intervalle entre perçages	18 mm
---------------------------	-------

# HV M6/1-VS 2 - Elément de liaison



3049262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3049262>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %