AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment

3202960

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pièces. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Avantages

- Le code couleur et le couvercle transparent permettent de trouver facilement les embouts désirés.
- Ces coffrets pratiques facilitent le rangement dans l'atelier.
- Le clip Euro intégré permet par ex. de les accrocher aux plaques percées.

Données commerciales

Référence	3202960
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BH3416
Product key	BH3416
GTIN	4017918947132
Poids par pièce (emballage compris)	115,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	104,5 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

AI 0,5 - 8 WH - Embout

3200014

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200014



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: blanc

AI 0,75- 8 GY - Embout

3200519

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200519



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: gris

AI 1 - 8 RD - Embout

3200030

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200030



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: rouge

AI 1,5 - 8 BK - Embout

3200043

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200043



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: noir

AI 2,5 - 8 BU - Embout

3200522

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200522



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: bleu

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Malette d'assortiment

Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Matériau	CU-DHP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Revêtement	étamage galvanique
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température permanente	105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique)
Température de courte durée	120 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,425 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr