AI SORTI BOX ANT - Malette d'assortiment

3202973

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202973

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coffret de rangement, équipé d'embouts selon DIN 46228-4, 50 pcs. AI 4-10 GY, 20 pièces de chaque AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 pcs. AI 16-12 BU

Avantages

- Le code couleur et le couvercle transparent permettent de trouver facilement les embouts désirés.
- Ces coffrets pratiques facilitent le rangement dans l'atelier.
- Le clip Euro intégré permet par ex. de les accrocher aux plaques percées.

Données commerciales

Référence	3202973
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3416
Product key	BH3416
GTIN	4017918947118
Poids par pièce (emballage compris)	114 g
Poids par pièce (hors emballage)	103 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

AI 4 -10 GY - Embout

3200535

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200535



Embout, Longueur zone de contact: 10 mm, longueur de la douille: 17 mm, coloris: gris

AI 6 -12 YE - Embout

3200548

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200548



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 20 mm, coloris: jaune

AI 10 -12 RD - Embout

3200551

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200551



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 22 mm, coloris: rouge

AI 16 -12 BU - Embout

3200564

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200564



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 24 mm, coloris: bleu

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Malette d'assortiment

Indications sur les matériaux

Couleur	gris anthracite (RAL 7016)
Matériau	CU-DHP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Revêtement	étamage galvanique
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température permanente	105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique)
Température de courte durée	120 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,543 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr