CD-HF COVER 60 BU - Profilé de recouvrement

3240614

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240614

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Couvercle pour goulotte, bleu, exempt d'halogène, largeur : 60 mm, longueur : 2000 mm

Données commerciales

Référence	3240614
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7442
Product key	BE7442
GTIN	4046356630306
Poids par pièce (emballage compris)	362 g
Poids par pièce (hors emballage)	240 g
Numéro du tarif douanier	39259020
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot

Dimensions

Largeur	60 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	11 mm
Longueur	2000 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	PC/ABS
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	exempt d'halogène

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400776
ECLASS-15.0	27400776

ETIM

ETIM 10.0	EC000727

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,697 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr