


# CD-HF COVER 60 BU - Profilé de recouvrement



3240614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240614>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Couvercle pour goulotte, bleu, exempt d'halogène, largeur : 60 mm, longueur : 2000 mm

## Données commerciales

Référence	3240614
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7442
Product key	BE7442
GTIN	4046356630306
Poids par pièce (emballage compris)	362 g
Poids par pièce (hors emballage)	240 g
Numéro du tarif douanier	39259020
Pays d'origine	DE

3240614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240614>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot
-----------------	-------

### Dimensions

Largeur	60 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	11 mm
Longueur	2000 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	PC/ABS
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	exempt d'halogène

3240614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240614>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400776
ECLASS-15.0	27400776

### ETIM

ETIM 10.0	EC000727
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

1,697 kg CO2e