WP-BASE C PA HF 13,0 BK - Support de tuyau avec couvercle

3240959

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240959

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de tuyau avec couvercle, matériau: PA, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V2

Données commerciales

Référence	3240959
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356710664
Poids par pièce (emballage compris)	4,024 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,973 g
Numéro du tarif douanier	39174000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage

Dimensions

Diamètre	13 mm
Diamètre de perçage	5,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430315
ECLASS-15.0	27430315

ETIM

ETIM 10.0	EC000799

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,36 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr