LB 100-6 BRUECKE OHNE SCHRAUB - Pont

5029125

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5029125

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont, pas: 6,15 mm, nombre de pôles: 100, longueur: 613 mm, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	5029125
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z2X
Product key	BE1Z2X
GTIN	4017918287139
Poids par pièce (emballage compris)	62,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	62 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont à visser
Nombre de pôles	100
Pas	6,15 mm

Dimensions

Largeur	5,5 mm
Hauteur	613,45 mm
Profondeur	13,1 mm
Longueur	613,45 mm
Pas	6,15 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	CuSn

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,265 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr