


# VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti femmina SC-RJ, duplex, per telai da incasso VS-A-F-IP67, utilizzabile per fibra di vetro (multimode & singlemode), PCF e fibre polimeriche

## I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
- Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
- Orientamento al futuro grazie alla conformità RoHS2
- Compatibilità armonizzata con gli adattatori per guide DIN

## Dati commerciali

Codice articolo	1652978
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNACF
Codice prodotto	ABNIDA
Pagina del catalogo	Pagina 354 (C-2-2019)
GTIN	4017918969943
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,7 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

# VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo	SCRJ
Tipo di prodotto	Inserto portacontatti femmina
Tipo sensore	Ethernet
N. poli	2
Piano d'inserimento	SCRJ
Applicazione	Giunto per fibra ottica
Numero di punti di connessione modulo	1
Numero degli slot	2
Esecuzione	Connettore femmina
Uscita cavo	diritto

### Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	FO
-------------------	----

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Collegamento	Giunto
--------------	--------

### Dimensioni

#### Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

### Indicazioni materiale

Colore	nero
Colore della custodia	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale custodia	Plastica

### Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Guaina esterna, colore	argento
Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
Resistenza all'olio	no

#### Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Fibra	POF, PCF, GOF
Tipo di fibra	GOF, PCF, POF

# VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

Attenuazione	≤ 0,2 dB
Mezzo trasmissivo	FO

## Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
-----------------------------------------	------

### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Resistenza ai raggi UV	no
Resistenza all'olio	no

## Normative e prescrizioni

Resistenza ai raggi UV	no
Resistenza all'olio	no

## Montaggio

Collegamento	Giunto
--------------	--------

# VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

### ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

# VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

## Environmental product compliance

China RoHS

Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

# VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652978>

## Accessori

### VS-A-F-IP67 - Telaio da incasso

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653744>



Telaio da incasso, IP67, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con guarnizione, senza viti di fissaggio, colore: grigio

### VS-A-F-IP67-BK - Telaio da incasso

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658668>



Telaio da incasso, IP67, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con guarnizione, senza viti di fissaggio, colore: nero

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)