

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658529>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettori in fibra ottica SC-Duplex, IP20, con connessione rapida, per fibre di vetro Multimode 50/125 μm , per diametro filo singolo 2,9 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1658529
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNACC
Codice prodotto	ABNIAC
Pagina del catalogo	Pagina 132 (C-2-2013)
GTIN	4046356163101
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,14 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658529>

Dati tecnici

Note

Note generali	Esclusivamente per il confezionamento con utensile 1658228 VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU e 1658231 VS-GOF-FA-KONFTOOL-US. Non idoneo al confezionamento con utensile 1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET9!
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo	SC Duplex
Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Tipo sensore	Ethernet
N. poli	2
Piano d'inserimento	SC-Duplex secondo IEC 61754-4
Applicazione	neutro
Numero uscite cavi	1
Numero dei conduttori	1
Esecuzione	SC
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	< 0,5 dB (Attenuazione d'inserzione)
--------------	--------------------------------------

Dimensioni

Larghezza	21,6 mm
Altezza	9 mm
Lunghezza	66,8 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Materiale inserto portacontatti	PEI
Materiale custodia	PPO

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Tipo di cavo	per tutti i tipi di cavo universali
Diametro esterno conduttore	2 mm ... 3 mm
Diametro filo	2,9 mm

Cavo in fibra ottica

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Connettori in fibra ottica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658529>

Numero di fibre	2
Fibra	GOF
Tipo di fibra	Fibra ottica Multimode

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	--------

Caratteristiche

Attenuazione	< 0,5 dB (Attenuazione d'inserzione)
--------------	--------------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di posa	Interni
--------------	---------

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658529>

Environmental product compliance

China RoHS

Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658529>

Accessori necessari

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Kit di confezionamento

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658228>



Utensile per il confezionamento per fibra di vetro, per il confezionamento di campo dei connettori SC-RJ e SC-Duplex con connessione rapida, con caricabatteria per 230 V

Accessori

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Kit di confezionamento

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658228>



Utensile per il confezionamento per fibra di vetro, per il confezionamento di campo dei connettori SC-RJ e SC-Duplex con connessione rapida, con caricabatteria per 230 V

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Connettori in fibra ottica

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658529>



VS-GOF-FA-KONFTOOL-US - Kit di confezionamento

1658231

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658231>



Utensile per il confezionamento per fibra di vetro, per il confezionamento di campo dei connettori SC-RJ e SC-Duplex con connessione rapida, con caricabatteria per 110 V

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accessori FO

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407029>



Detergente per bocche 2,50 mm, per ST, SC, FC, E2000 (anche APC), ca. 500 cicli di pulizia

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com