

UK 1,5 N BU - Morsetto passante



3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

I vantaggi

- Piedino universale utilizzabile sulle guide di supporto NS35... e NS32...
- La serie di morsetti a vite universali UK possiede le caratteristiche tipiche determinanti per l'impiego pratico
- Separazione del potenziale a scelta tramite ponticelli fissi al centro del morsetto o ponticelli a pettine da inserire nel vano del morsetto

Dati commerciali

Codice articolo	3005840
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE1211
Codice prodotto	BE1211
Pagina del catalogo	Pagina 458 (C-1-2019)
GTIN	4017918138936
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,103 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,72 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto passante
Numero collegamenti	2
Numero di file	1
Potenziali	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,56 W

Dati di collegamento

Numero di connessioni per ogni piano	2
Sezione nominale	1,5 mm ²

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

Filettatura	M2
Coppia di serraggio	0,22 ... 0,25 Nm
Lunghezza di spelatura	7 mm
Calibro a tampone	A1
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	26 ... 16 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	26 ... 16 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm ² ... 0,5 mm ²
Corrente nominale	17,5 A
Corrente di carico massima	17,5 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm ²)
Tensione nominale	500 V
Sezione nominale	1,5 mm ²

Dati EX

UK 1,5 N BU - Morsetto passante



3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>

Dati nominali (ATEX/IECEX)

Siglatura	⊕ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Range temperatura d'impiego	-60 °C ... 110 °C
Accessori certificati Ex	3001022 D-UK 2,5
	1205037 SZS 0,4X2,5 VDE
	1201442 E/UK
Lista ponticelli	Ponticello fisso / FBRN 10-4 N / 3001624
	Ponticello fisso / FBRN 20-4 N / 3001637
Dati di ponticellamento	15,5 A / 1,5 mm ²
Aumento di temperatura Ex	40 K (17,5 A / 1,5 mm ²)
Tensione nominale	352 V
In caso di ponticellamento con ponticello	352 V
- per ponticellamento tra morsetti non contigui	69 V
Tensione di isolamento nominale	320 V
Uscita	(permanente)

Piano Ex Generalità

Corrente nominale	15,5 A
Corrente di carico massima	15,5 A
Resistività di massa	0,45 mΩ

Dati di collegamento Ex Generalità

Range della coppia di serraggio	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Sezione nominale	1,5 mm ²
Sezione di dimensionamento AWG	16
Dati di collegamento conduttori rigidi	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Dati di collegamento AWG	26 ... 16
Dati di collegamento conduttori flessibili	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Dati di collegamento AWG	26 ... 16
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 conduttori con sezione identica AWG rigidi	26 ... 18
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 conduttori con sezione identica AWG flessibili	26 ... 18

Dimensioni

Larghezza	4,2 mm
Spessore della piastra terminale	1,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	blu
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE	130 °C

0304-21))	
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

Controlli elettrici

Prova di tensione impulsiva

Tensione di prova valore nominale	7,3 kV
Risultato	Prova superata

Test temperatura ambientale

Requisito verifica di riscaldamento	Aumento di temperatura ≤ 45 K
Risultato	Prova superata
Resistenza alla corrente di breve durata 1,5 mm ²	0,18 kA
Risultato	Prova superata

Rigidità dielettrica a frequenza di rete

Tensione di prova valore nominale	1,89 kV
Risultato	Prova superata

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

Controlli meccanici

Resistenza meccanica

Risultato	Prova superata
-----------	----------------

Fissaggio sul supporto

Guida di supporto/supporto di fissaggio	NS 32/NS 35
Forza di prova valore nominale	1 N
Risultato	Prova superata

Prova di integrità e stabilità dei conduttori

Velocità di rotazione	10 giri/min
Giri	135

UK 1,5 N BU - Morsetto passante



3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>

Sezione conduttore/peso	0,14 mm ² /0,2 kg
	1,5 mm ² /0,4 kg
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova di fiamma ad ago

Durata di applicazione	30 s
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1
-----------------	---------------

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



Disegni

Schema di collegamento



UK 1,5 N BU - Morsetto passante



3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>

DNV

ID omologazione: TAE00001CT



EAC

ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01742



cULus Recognized

ID omologazione: E60425

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B	300 V	15 A	30 - 14	-
Use Group C	300 V	15 A	30 - 14	-
Use Group F	500 V	15 A	30 - 14	-
Use Group D	600 V	5 A	30 - 14	-



KR

ID omologazione: HMB17372-EL001



BV

ID omologazione: 07774/E0 BV



ATEX

ID omologazione: KEMA98ATEX1651U

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Certificato di prova di omologazione	352 V	17 A	-	0,14 - 1,5



EAC Ex

ID omologazione: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEX

ID omologazione: IECEX KEM 06.0034U

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
--	-------------------------	-------------------------	-------------	----------------

UK 1,5 N BU - Morsetto passante



3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>

	352 V	17 A	-	0,14 - 1,5
--	-------	------	---	------------



CCC

ID omologazione: 2020322313000623

UK 1,5 N BU - Morsetto passante



3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



Environmental product compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



Accessori



Avvertenza: l'uso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.

FBRN 8-4 N - Ponticello fisso

3001608

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001608>



Ponticello fisso, passo: 4 mm, numero poli: 8, colore: color argento

FBRN 7-4 N - Ponticello fisso

3001598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001598>



Ponticello fisso, numero poli: 7, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



FBRN 6-4 N - Ponticello fisso

3001585

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001585>



Ponticello fisso, numero poli: 6, colore: color argento

FBRN 5-4 N - Ponticello fisso

3001572

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001572>



Ponticello fisso, numero poli: 5, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



FBRN 4-4 N - Ponticello fisso

3001569

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001569>




Ponticello fisso, passo: 4 mm, numero poli: 4, colore: color argento

FBRN 20-4 N - Ponticello fisso

3001637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001637>



Ponticello fisso, numero poli: 20, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



FBRN 10-4 N - Ponticello fisso

3001624

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001624>



Ponticello fisso, passo: 4,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento

 Carico di corrente massimo: 12 A

D-UK 2,5 BU - Piastra terminale

3001103

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001103>



Piastra terminale, larghezza: 1,5 mm, altezza: 42,5 mm, colore: blu

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



D-UK 2,5 - Piastra terminale

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001022>



Piastra terminale, larghezza: 1,5 mm, altezza: 42,5 mm, colore: grigio

ATP-UK - Piastra di separazione

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3003224>



Piastra di separazione, larghezza: 1,5 mm, altezza: 56 mm, colore: grigio

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205037>



Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 0,4x2,5x80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201002>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo G, colore: argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201015>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo G, colore: color argento

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801733>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801681>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204119>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204122>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801704>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206421>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206434>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801762>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Rame, non rivestito, Profilo standard, colore: rame

NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206560>

Terminale per guida di supporto NS 35/7,5



UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201730>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201714>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806602>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: bianco

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204135>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201756>



Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206599>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206586>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201895>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Rame, non rivestito, Profilo standard, colore: rame

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



NS 35/15 CAP - Cappuccio

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206573>

Terminale per guida di supporto NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201798>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard 2,3 mm, colore: color argento

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



ZB 4 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack

0805001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805001>



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

ZB 4 CUS - Nastro Zack

0824951

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824951>



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack

0805739

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805739>




Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack

0805807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805807>



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ..10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



UC-TM 4 - Segnamorsetti

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0818111>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 120

UC-TM 4 CUS - Segnamorsetti

0824573

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824573>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 120

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



UCT-TM 4 - Segnamorsetti

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828732>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 84

UCT-TM 4 CUS - Segnamorsetti

0829588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829588>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 84

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



STP 4-2-ZB - Portacartellini

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3038613>



Portacartellini, inseribile in morsetti a molla ST 1,5..., siglabile con UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 o ZBF 4, grigio, in bianco, tipo di montaggio: fissare, dimensioni campo di siglatura: 4 x 10,5 mm

CLIPFIX 35 - Supporto terminale

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022218>



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022276>




Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

E/NS 35 N - Supporto terminale

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800886>



Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



E/UK - Supporto terminale

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>



Supporto terminale, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35, materiale: PA, colore: grigio

E/UK 1 - Supporto terminale

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201413>



Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

UK 1,5 N BU - Morsetto passante

3005840

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3005840>



PAI-4 - Adattatore di prova

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030925>



Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com