


UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra



3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto per conduttori di terra con attacco a vite, sezione: 0,2 - 4 mm², AWG: 24 - 10, spessore: 6,2 mm, colore: giallo-verde

Dati commerciali

Codice articolo	3002584
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE1221
Codice prodotto	BE1221
Pagina del catalogo	Pagina 227 (CL-2005)
GTIN	4017918090357
Peso per pezzo (confezione inclusa)	20,99 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,99 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra



3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto per conduttori di terra
Numero collegamenti	2
Numero di file	2

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
---------------------------------------	------

Dati di collegamento

Piedino per conduttori di terra	Sì
Numero di connessioni per ogni piano	2

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

Filettatura	M3
Nota	Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio.
Coppia di serraggio	0,6 ... 0,8 Nm
Lunghezza di spelatura	8 mm
Calibro a tampone	A4
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 10 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	24 ... 8 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	30 ... 12 (convertito secondo IEC)

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
-----------	--------

Indicazioni materiale

Colore	giallo-verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA
Inserito materiale isolante statico a freddo	-40 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra



3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C
---	--------

Caratteristiche meccaniche

Note generali

Fissaggio morsetti	0,5 Nm ... 0,6 Nm (Piedino PE con vite di fissaggio M2,5)
--------------------	---

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
-------------------	-----------

NS 35/15

NS 32

Fissaggio morsetti	0,5 Nm ... 0,6 Nm (Piedino PE con vite di fissaggio M2,5)
--------------------	---


UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

Disegni

Schema di collegamento



UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra



3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra



3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	4-Nonylphenol, branched and linear
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose sono disponibili nella dichiarazione del produttore alla voce "Downloads"

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

Accessori

SBS 6:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1007222>



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: fissare, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 6 x 6,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 250

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201002>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo G, colore: argento

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201015>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo G, colore: color argento

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801733>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801681>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204119>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204122>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801704>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206421>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206434>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801762>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Rame, non rivestito, Profilo standard, colore: rame

NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206560>

Terminale per guida di supporto NS 35/7,5



UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201730>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201714>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806602>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: bianco

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204135>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201756>



Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206599>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206586>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201895>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Rame, non rivestito, Profilo standard, colore: rame

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

NS 35/15 CAP - Cappuccio

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206573>

Terminale per guida di supporto NS 35/15



ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051003>



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

ZB 6 CUS - Nastro Zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824992>



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051016>



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra


3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051029>



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051032>



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: cifre identiche 1 oppure 2 ecc. fino a 100, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051414>



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051430>



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

UC-TM 6 - Segnamorsetti

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0818085>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824589>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

UCT-TM 6 - Segnamorsetti

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828736>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829602>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

UK 5-RETURN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra



3002584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002584>

E/UK - Supporto terminale

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>



Supporto terminale, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35, materiale: PA, colore: grigio

E/UK 1 - Supporto terminale

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201413>



Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com