

TP-UK 35 - Piastra di separazione



3008096

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3008096>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra di separazione, larghezza: 7,5 mm, altezza: 50 mm, colore: grigio



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo | 3008096 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE1Z1X |
| Codice prodotto | BE1Z1X |
| Pagina del catalogo | Pagina 213 (CL-2005) |
| GTIN | 4017918091590 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,571 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,009 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo di prodotto | Piastra isolante |
|------------------|------------------|

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

Indicazioni materiale

| | |
|--|--------|
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

Dimensioni

| | |
|------------|--------|
| Larghezza | 7,5 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Profondità | 52 mm |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

TP-UK 35 - Piastra di separazione



3008096

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3008096>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

TP-UK 35 - Piastra di separazione



3008096

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3008096>

Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e |
| | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com