


EB 10- 8 - Ponticello a pettine

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202138>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: grigio



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 0202138 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE1Z2X |
| Codice prodotto | BE1Z2X |
| Pagina del catalogo | Pagina 117 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918098261 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12,06 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11,524 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | CN |

EB 10- 8 - Ponticello a pettine



0202138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202138>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello a pettine |
| N. poli | 10 |
| Passo | 8 mm |

Dimensioni

| | |
|-------|------|
| Passo | 8 mm |
|-------|------|

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|--------|
| Colore | grigio |
| Materiale | Rame |
| Materiale isolante | PA |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

EB 10- 8 - Ponticello a pettine



0202138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202138>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

EB 10- 8 - Ponticello a pettine



0202138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202138>

Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e |
| | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com