# AK 35 - Morsetto

0404046

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404046

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 $mm^2$, sezione: 2,5 $mm^2$ - 35 $mm^2$, montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0404046 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE7331 |
| Codice prodotto | BE7331 |
| GTIN | 4017918001865 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,84 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 17,75 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Morsetto di derivazione |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di file | 1 |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,06 W |
| Corrente nominale $I_N$ | 125 A |
| Carico di corrente ammissibile sulle barre N | 140 A |


### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 35 mm² |

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

| | |
|---|---|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M6 |
| Coppia di serraggio | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 12 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 12 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Corrente di carico massima | 125 A (con una sezione conduttore di 35 mm²) |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 14,3 mm |
| Altezza | 26 mm |
| Profondità | 43 mm |
| Lunghezza | 26 mm |

## Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | argento |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |

## Normative e prescrizioni


| | |
|---|---|
| Attacco a norma | IEC / EN |

## Montaggio


| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Barra collettrice N |

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0404046

**EAC**
ID omologazione: KZ7500651131219505

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250116 |
| ECLASS-15.0 | 27250116 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000001 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,085 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com