

# SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Segnamorsetti



0804552:0011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804552:0011>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 11 ... 20, Strisce da 10 morsetti ognuna con 10 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 7,62 mm, tipo di montaggio: colla

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0804552:0011  |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2123        |
| Codice prodotto                     | BG2123        |
| GTIN                                | 4017918501174 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,6 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,2 g         |
| Numero tariffa doganale             | 49119900      |
| Paese di origine                    | PL            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per morsetti |
| Passo            | 7,62 mm                |

### Siglatura

|           |           |
|-----------|-----------|
| Siglatura | 11 ... 20 |
|-----------|-----------|

### Montaggio

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

### Indicazioni materiale

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Colore                   | bianco (RAL 9010) |
| Materiale                | Poliestere        |
| Materiale, elemento base | Poliestere        |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |                   |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C             |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %              |

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 7,62 mm |
| Altezza   | 5 mm    |
| Passo     | 7,62 mm |

#### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 7,62 mm |
| Altezza del campo di testo   | 5,00 mm |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

0804552:0011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804552:0011>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0804552:0011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804552:0011>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)