# GPK 300X280X0,8 ... - Foglio da incidere

0806068

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806068

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Foglio da incidere, Piastra, su misura, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0806068 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG2415 |
| Codice prodotto | BG2415 |
| GTIN | 4017918138172 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 76,04 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 75,3 g |
| Numero tariffa doganale | 39203000 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Siglatura di apparecchiature in bianco |

Siglatura

| | |
|---|---|
| Numero dei cartellini singoli | 1 |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | fissaggio con viti, rivetti |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Spessore adesivo | 50 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | su misura |
| Materiale | TRANSPLY-ABS |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 85 °C |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità dell'aria relativa 20 °C/50%. Si consiglia la conservazione all'interno dell'imballaggio originale. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione | 12 mesi |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 300 mm |
| Altezza | 280 mm |
| Profondità | 0,83 mm |

Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 300 mm |
| Altezza del campo di testo | 280 mm |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com