


ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Nastro Zack



0808626:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808626:0001>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack piatto, 10 pezzi, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 1 ... 10, bianco, per morsetti con spessore: 4 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

La figura illustra le versioni ZBF 4 IN BIANCO, NUMERI PROGRESSIVI LONG., NUMERI PROGRESSIVI TRASV. e SO/CMS

Dati commerciali

Codice articolo	0808626:0001
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2122
Codice prodotto	BG2122
GTIN	4017918597665
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,48 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,48 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	4 mm

Siglatura

Siglatura	1 ... 10
Tipo di scanalatura	piatto

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	2 anni

Dimensioni

Larghezza	4,15 mm
Altezza	6,4 mm
Profondità	1,60 mm
Passo	4 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4,20 mm
Altezza del campo di testo	5,20 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

0808626:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808626:0001>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0808626:0001

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808626:0001>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com