

BMKL 18X 8 YE CUS - Foglio con etichette DIN-A4




0824245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824245>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, ordinabile: ad archi, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 288, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm



I vantaggi

- Queste etichette sono state sviluppate appositamente per stampante laser
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi BMKL... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Possibilità di siglatura con tutte le comuni stampanti laser
- Per una configurazione personalizzata delle etichette, sono disponibili i fogli SK-U... senza marcatura

Dati commerciali

Codice articolo	0824245
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8144
Codice prodotto	BG8144
GTIN	4046356351201
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	288
Numero di cartellini per riga	9
Tecnologia di siglatura	Stampante laser da ufficio

Dimensioni

Larghezza	8,00 mm
Altezza	18,00 mm
Profondità	0,09 mm
Lunghezza	8 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	18 mm
Altezza del campo di testo	8 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Poliestere
Materiale, elemento base	Poliestere
Sostanze contenute	privo di silicone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

0824245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824245>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0824245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824245>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com