

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824278>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack per chiodini di siglatura, ordinabile: a righe, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 7,5 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	0824278
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8112
Codice prodotto	BG8112
GTIN	4046356351485
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,5 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824278>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Nell'ordinazione indicare la siglatura desiderata.
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	7,5 mm

### Siglatura

Tipo di scanalatura	alto
Tecnologia di siglatura	Plotter

### Dimensioni

Larghezza	6,30 mm
Altezza	3,97 mm
Profondità	5,50 mm
Passo	7,5 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	6 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto
-------------------	---------


# BN-ZB 7,5/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura

0824278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824278>

## Disegni

Disegno schema



- ① longitudinale = orizzontale = orizzontale
- ② trasversale = verticale = verticale

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824278>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824278>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)