

EMLP 24 (30X12) BK CUS - Targhetta in plastica con foro




0824365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824365>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Targhetta in plastica con foro, ordinabile: su carte, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8



I vantaggi

- Possibilità di incisione con P1 ENGRAVING UNIT
- Estetica di elevata qualità
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Per la siglatura di componenti, apparecchiature e pulsanti
- Elevata resistenza contro gli influssi chimici e meccanici

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 0824365 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG8141 |
| Codice prodotto | BG8141 |
| GTIN | 4046356352413 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21,69 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21,69 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | PL |

EMLP 24 (30X12) BK CUS - Targhetta in plastica con foro



0824365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824365>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
|------------------|---------------------------|

Siglatura

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero dei cartellini singoli | 8 |
| Numero di cartellini per riga | 2 |

Dimensioni

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 30 mm |
| Lunghezza | 40 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|-------------------|
| Spessore adesivo | 50 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale | TRANSPLY-ABS |
| Sostanze contenute | privo di silicone |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| | |
|--|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

EMLP 24 (30X12) BK CUS - Targhetta in plastica con foro



0824365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824365>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281103

ETIM

ETIM 9.0

EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

EMLP 24 (30X12) BK CUS - Targhetta in plastica con foro



0824365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824365>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com