

LBHZ 2/WH CUS - Targhetta per cavi



0824439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824439>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta per cavi, ordinabile: a righe, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 4,5 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0824439
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8122
Codice prodotto	BG8122
GTIN	4046356353076
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,26 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,54 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttori
Siglatura	
Numero dei cartellini singoli	10
Numero di cartellini per riga	10
Tipo di scanalatura	Formato scheda
Tecnologia di siglatura	Plotter

Dimensioni

Larghezza	4,70 mm
Altezza	10,50 mm
Profondità	5,70 mm
Lunghezza	10 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4,5 mm
Altezza del campo di testo	10 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diámetro esterno conduttore	1,5 mm ... 3,2 mm
-----------------------------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Normative e prescrizioni

LBHZ 2/WH CUS - Targhetta per cavi



0824439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824439>

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

LBHZ 2/WH CUS - Targhetta per cavi



0824439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824439>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

LBHZ 2/WH CUS - Targhetta per cavi



0824439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824439>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com