

# ZB 30 CUS - Nastro Zack

0824950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824950>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 30,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 10,5 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	0824950
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8112
Codice prodotto	BG8112
GTIN	4046356357173
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,482 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,272 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	30,3 mm

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	3
Numero di cartellini per riga	3
Numero strisce di siglatura	3
Tipo di scanalatura	alto

### Dimensioni

Larghezza	30,30 mm
Altezza	10,50 mm
Profondità	4,20 mm
Passo	30,3 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	10,5 mm
Altezza del campo di testo	3,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

# ZB 30 CUS - Nastro Zack

0824950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824950>



## Montaggio

Tipo di montaggio

inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini

# ZB 30 CUS - Nastro Zack

0824950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824950>



## Disegni

Disegno schema



- ① longitudinale = orizzontale = orizzontale
- ② trasversale = verticale = verticale

# ZB 30 CUS - Nastro Zack

0824950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824950>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZB 30 CUS - Nastro Zack

0824950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824950>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)