

# ZBFM 5 CUS - Scheda di siglatura Zack piatta



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825037>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Scheda di siglatura Zack piatta, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm



## Dati commerciali

Codice articolo	0825037
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8113
Codice prodotto	BG8113
GTIN	4046356357685
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,205 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,205 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

# ZBFM 5 CUS - Scheda di siglatura Zack piatta



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825037>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	5,2 mm

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	120
Numero di cartellini per riga	12
Tipo di scanalatura	piatto

### Dimensioni

Larghezza	4,55 mm
Altezza	6,50 mm
Profondità	1,60 mm
Passo	5,2 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	5 mm
Altezza del campo di testo	4,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

### Montaggio

# ZBFM 5 CUS - Scheda di siglatura Zack piatta



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825037>

Tipo di montaggio	inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini
-------------------	--

# ZBFM 5 CUS - Scheda di siglatura Zack piatta

0825037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825037>

## Disegni

Disegno schema



- ① longitudinale = orizzontale = orizzontale
- ② trasversale = verticale = verticale

# ZBFM 5 CUS - Scheda di siglatura Zack piatta



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825037>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZBFM 5 CUS - Scheda di siglatura Zack piatta



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825037>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)