

KMV CUS - Targhetta in acciaio inox



0828493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828493>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta in acciaio inox, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, diametro cavi: 1 ... 63 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 65 mm

I vantaggi

- Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
- Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
- Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
- I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti

Dati commerciali

Codice articolo	0828493
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8145
Codice prodotto	BG8145
GTIN	4046356512640
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttori
------------------	-----------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
Tipo di scanalatura	Set di fissaggio

Dimensioni

Larghezza	19,00 mm
Altezza	89,00 mm
Profondità	0,90 mm
Lunghezza	89 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	65 mm
Altezza del campo di testo	19 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio inox 304
Materiale, elemento base	Acciaio inox

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	1 mm ... 63 mm
-----------------------------	----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a fascette
-------------------	----------------------

KMV CUS - Targhetta in acciaio inox



0828493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828493>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

KMV CUS - Targhetta in acciaio inox



0828493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828493>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com