

# ZBF 21,1:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto



0829457

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829457>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Striscia Zack piatto, Striscia, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 21,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 21,1 mm

## I vantaggi

- Le strisce di siglatura in bianco possono essere siglate singolarmente mediante plotter oppure manualmente
- Su richiesta sono disponibili passi diversi
- Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
- Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate

## Dati commerciali

Codice articolo	0829457
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2112
Codice prodotto	BG2112
GTIN	4046356562140
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,1 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Note generali	siglabile con CMS
Note generali	siglabile con CMS

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	21,1 mm

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	40
Numero di cartellini per riga	4
Numero strisce di siglatura	10
Tipo di scanalatura	piatto

### Dimensioni

Larghezza	21,10 mm
Altezza	6,40 mm
Profondità	1,60 mm
Passo	21,1 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	21,1 mm
Altezza del campo di testo	10,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

# ZBF 21,1:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto



0829457

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829457>

## Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

## Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

# ZBF 21,1:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto



0829457

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829457>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

0829457

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829457>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,007 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)