


US-WMTB (44X15) VT CUS - Targhetta per cavi



0830022

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830022>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



I vantaggi

- I segnaconduttori US-WMTB... sono disponibili anche con siglatura custom

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 0830022 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG8139 |
| Codice prodotto | BG8139 |
| GTIN | 4046356613613 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12,31 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12,31 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | PL |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
|------------------|-----------------|

Siglatura

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Numero dei cartellini singoli | 12 |
| Numero di cartellini per riga | 6 |
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer |

Dimensioni

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 15 mm |
| Lunghezza | 60 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 44 mm |
| Altezza del campo di testo | 15 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-------------------|
| Colore | viola (RAL 4005) |
| Materiale | PVC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, elemento base | PVC |
| Sostanze contenute | privo di silicone |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Diametro esterno conduttore | > 4,00 mm |
|-----------------------------|-----------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| | |
|--|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
|--------------------|--------------------------------------|

US-WMTB (44X15) VT CUS - Targhetta per cavi



0830022

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830022>

| | |
|--|--|
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
|--|--|

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
|-------------------|----------------------|

0830022

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830022>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001530 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0830022

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830022>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com