

US-EMP (60X15) SR CUS - Cartellino ad innesto



0830054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830054>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 9



I vantaggi

- Tutti i cartellini per apparecchiature US-EMP ... sono disponibili anche con siglatura custom

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 0830054 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG8149 |
| Codice prodotto | BG8149 |
| GTIN | 4046356614160 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,834 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,7 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | PL |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
|------------------|---------------------------|

Siglatura

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Numero dei cartellini singoli | 9 |
| Numero di cartellini per riga | 1 |
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer |

Dimensioni

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 59,70 mm |
| Altezza | 14,90 mm |
| Profondità | 0,50 mm |
| Lunghezza | 14,9 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-------------------|
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Spessore pellicola | 500 µm |
| Colore | argento |
| Materiale | PVC |
| | PVC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | privo di silicone |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 35 % |

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| | |
|--|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

US-EMP (60X15) SR CUS - Cartellino ad innesto



0830054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830054>

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Tipo di montaggio | fissare nei portacartellini |
|-------------------|-----------------------------|

US-EMP (60X15) SR CUS - Cartellino ad innesto



0830054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830054>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281106

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131700

US-EMP (60X15) SR CUS - Cartellino ad innesto



0830054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830054>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com