

# KMK HP (25X6) - Supporto per segnacavi



0830720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830720>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo:  $\geq 6$  mm, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm



## I vantaggi

- Segnacavi in plastica per cartellini a innesto, per montaggio a fascette
- Segnacavi in plastica per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori per applicazioni al chiuso
- I cartellini sono muniti di asole e fissati insieme alle fascette fermacavi
- Il cartellino siglato è protetto dalla polvere grazie al cappuccio

## Dati commerciali

Codice articolo	0830720
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG231A
Codice prodotto	BG231A
GTIN	4046356725781
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,4 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

# KMK HP (25X6) - Supporto per segnacavi



0830720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830720>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
Campo di applicazione	Industria ferroviaria

### Dimensioni

Larghezza	29,02 mm
Altezza	13,13 mm
Profondità	8,68 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	25 mm
Altezza del campo di testo	6 mm

### Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PC
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sostanze contenute	senza alogenati

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≥ 6,00 mm
-----------------------------	-----------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Risultato	Prova superata

#### Resistenza ai raggi UV

Specifiche di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

# KMK HP (25X6) - Supporto per segnacavi



0830720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830720>

## Stabilità termica

Specifica di prova	ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità)
Durata della prova	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Prova superata

## Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

Specifica di prova	ISO 175:2010 (in conformità)
Durata della prova	168 h
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ]	Prova superata
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Prova superata
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Prova superata
IRM 901	Prova superata
IRM 902	Prova superata
IRM 903	Prova superata

## Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

## Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

## Test idropulitrice

Specifica di prova	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
Risultato	Prova superata
Grado di protezione dell'acqua	IP 6X

## Normative e prescrizioni

### Norme

Norme/Disposizioni	EN 45545-2
--------------------	------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a fascette
-------------------	----------------------

# KMK HP (25X6) - Supporto per segnacavi



0830720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830720>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# KMK HP (25X6) - Supporto per segnacavi



0830720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830720>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(n. CAS: 3147-75-9)
SCIP	3379d978-7a26-481a-918a-44a188e7a79e

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,016 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)