

# PMST (9X38) OG - Cartellino

0830966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830966>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cartellino, arancione, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1



## I vantaggi

- La targhetta per siglatura del mezzo viene utilizzata in combinazione con il cartellino innestabile UCT-PMP ... nel CARRIER-PMP
- Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di dispositivi e quadri elettrici
- Il fissaggio avviene mediante i rivetti in CARRIER-PMP

## Dati commerciali

Codice articolo	0830966
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG261Z
Codice prodotto	BG261Z
GTIN	4046356912402
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,53 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,47 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatori di impianti
Campo di applicazione	Siglatura delle sostanze di flusso a norma DIN 2403

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
Numero di cartellini per riga	1

### Dimensioni

Larghezza	9 mm
Lunghezza	38 mm

### Indicazioni materiale

Colore	arancione (RAL 2003)
Materiale	PVC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	privo di silicone

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	10 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	40 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

0830966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830966>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281104

### ETIM

ETIM 9.0

EC001288

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

0830966

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830966>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)