

PMST (10X38) VT - Cartellino



0831080

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831080>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cartellino di siglatura per elementi di portata, con foro centrato, per il fissaggio ulteriore con un rivetto, per l'equipaggiamento di CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) e CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) a norma DIN 2403



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0831080 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BG261Z |
| Codice prodotto | BG261Z |
| GTIN | 4046356941136 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,583 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,583 g |
| Numero tariffa doganale | 39199080 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo di prodotto | Codificatori di impianti |
| Campo di applicazione | Siglatura delle sostanze di flusso a norma DIN 2403 |

Siglatura

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
| Numero di cartellini per riga | 1 |

Dimensioni

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 38,00 mm |
| Altezza | 10,00 mm |
| Profondità | 1,00 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-------------------------|
| Colore | viola (RAL 4005) |
| Materiale | PVC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | senza silicone e cadmio |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 40 % |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|------------|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|

PMST (10X38) VT - Cartellino



0831080

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831080>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281104

ETIM

ETIM 9.0

EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

0831080

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831080>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com