

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello segnale, a innesto, per il ponticellamento dei segnali in un punto di connessione libero nella presa TMCP SOCKET M

## Dati commerciali

Codice articolo	0916602
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	6 Pezzi
Codice vendita	CLA19Z
Codice prodotto	CLA19Z
GTIN	4017918600907
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,92 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27,92 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Tipo	maschio

### Caratteristiche elettriche

Fusibile	Ponticelli
----------	------------

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
--------	-----------------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

### Montaggio

Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------

0916602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0916602>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,79 kg CO2e
---------	--------------