

# CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare



1004362

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004362>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Femmina, in rotolo, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 0,34 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 22...17, materiale contatti: Lega di rame

## Dati commerciali

Codice articolo	1004362
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7AIB
Codice prodotto	AF7AIB
GTIN	4055626472546
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,345 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	TR

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Questo prodotto sostituisce l'articolo 1884128 CK1,6-ER-0,50BU AG
Nota per il montaggio	<p>Nota sulla tecnologia di connessione a crimpare:</p> <p>Solo per cavi flessibili. Le sezioni dei conduttori qui indicate si riferiscono alla sezione nominale del cavo utilizzato.</p> <p>Il vano di collegamento per tecnologia di connessione a crimpare è stato studiato per cavi flessibili secondo VDE 0295 classe 5. Realizzazioni diverse per cavi (ad es. cavi classe 1,2 e 6 o AWG) sono da verificare prima dell'utilizzo.</p>

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
HC-M-08-MBIT	
Tipo contatto	in rotolo

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Femmina
Collegamento	Connessione a crimpare

#### Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	4 mm
Sezione di connessione	0,34 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
Sezione di connessione AWG	22 ... 17

### Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame (nichelato)
Materiale Superficie contatti	Ag


### Dimensioni

# CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare



1004362

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004362>

Disegno quotato	
Lunghezza [l]	21 mm
Diametro (Diametro contatti)	1,6 mm

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	$\geq 50$
------------------	-----------


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Disegni

Disegno quotato



1004362

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004362>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1004362

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004362>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)