

ES/KMK 3 - Striscia di siglatura a innesto



1005224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005224>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

I vantaggi

- Targhetta di marcatura per portacartellini per morsettiera UBE/D

Dati commerciali

Codice articolo	1005224
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2312
Codice prodotto	BG2312
GTIN	4017918012458
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,6 g
Numero tariffa doganale	48025890
Paese di origine	DE

ES/KMK 3 - Striscia di siglatura a innesto



1005224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005224>

Dati tecnici

Note

Note generali	La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
------------------	------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	10
-------------------------------	----

Dimensioni

Larghezza	39,80 mm
Altezza	17,20 mm
Profondità	0,20 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	40 mm
Altezza del campo di testo	17 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	Cartoncino
Materiale, elemento base	Cartone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifiche di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	inserire
-------------------	----------

ES/KMK 3 - Striscia di siglatura a innesto



1005224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005224>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ES/KMK 3 - Striscia di siglatura a innesto



1005224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005224>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com