

# SBS 6:FORTL.ZAHLEN 61-80 - Segnamorsetti



1007028:0061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1007028:0061>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Schede di siglatura Simplex, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 61 ... 80, 25 decine uguali per lato, bianco, per morsetti con spessore: 6 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 1007028:0061  |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi  |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi   |
| Codice vendita                      | BG2123  |
| Codice prodotto                     | BG2123  |
| GTIN                                | 4017918195151   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,82 g  |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,57 g  |
| Numero tariffa doganale             | 49119900  |
| Paese di origine                    | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |

1007028:0061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1007028:0061>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per morsetti |
| Passo            | 6 mm                   |

### Siglatura

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Siglatura           | 61 ... 80 |
| Tipo di scanalatura | piatto    |

### Montaggio

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|

### Indicazioni materiale

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Colore    | bianco (RAL 9010)    |
| Materiale | Acetato di cellulosa |

### Dimensioni

|       |      |
|-------|------|
| Passo | 6 mm |
|-------|------|

### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 6,15 mm |
| Altezza del campo di testo   | 6,35 mm |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

1007028:0061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1007028:0061>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

1007028:0061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1007028:0061>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)