

HC-COM-BAWS-PL-BK - Custodia



1012433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012433>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso COM, con blocc. longitudinale, materiale: PA, altezza: 36 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

I vantaggi

- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1012433 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APO |
| Codice prodotto | AF7APO |
| GTIN | 4055626488592 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | CN |

1012433


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012433>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia da incasso |
| Famiglia di prodotti | HC-COM |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | COM |
| Connessione a vite Pg | senza |

Dimensioni

| | |
|-----------------|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 49,5 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Lunghezza | 64 mm |
| Diametro foro | 3,5 mm |

Dimensioni di montaggio

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 23,5 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 25,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-----------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| | V0 (Bloccaggio) |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | PA |
| Materiale staffa di bloccaggio | PA |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|--------------------|--------|
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
|--------------------|--------|

Dati di collegamento

| | |
|---------------------|---|
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (per viti di fissaggio M4 della custodia a zoccolo) |
|---------------------|---|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

HC-COM-BAWS-PL-BK - Custodia




1012433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012433>


| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP66 |
| Resistenza agli urti | IK06 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di foratura:

1012433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012433>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

1012433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012433>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com