

PATG 6/15 - Portacartellini per conduttori



1013070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013070>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 14 ... 22 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

I vantaggi

- La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC-WMT ..., US-WMT ... e EMT ...
- Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
- L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
- Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 mm ... 50 mm

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1013070 |
| Pezzi/conf. | 200 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 200 Pezzi |
| Codice vendita | BG221A |
| Codice prodotto | BG221A |
| GTIN | 4017918013493 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,981 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

1013070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013070>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
|------------------|-----------------|

Dimensioni

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 15 mm |
| Altezza | 18,6 mm |
| Profondità | 20,87 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 15 mm |
| Altezza del campo di testo | 4 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-------------------|
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Colore | trasparente |
| Materiale | PVC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, elemento base | PVC |
| Sostanze contenute | privo di silicone |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore | 14 mm ... 22 mm |
|-----------------------------|-----------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| | |
|--|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |

Montaggio

| | |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

PATG 6/15 - Portacartellini per conduttori



1013070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013070>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1013070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013070>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,005 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com