

PAB-SK 15 - Portacartellini



1013287

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013287>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm



I vantaggi

- Aderenza elevata e migliore tenuta possibile su superfici comuni
- Portacartellini autoadesivo per la siglatura di dispositivi e componenti
- Questi materiali di supporto vengono equipaggiati, ad esempio, con UC-WMT ... e EMT ...

Dati commerciali

Codice articolo	1013287
Pezzi/conf.	500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Codice vendita	BG241A
Codice prodotto	BG241A
GTIN	4017918013691
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,384 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,312 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	9,00 mm
Altezza	15,00 mm
Profondità	3,60 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	15 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

Indicazioni materiale

Spessore adesivo	500 µm
Colla	Acrilato
Colore	trasparente
Materiale	PVC
Materiale, elemento base	PVC
Sostanze contenute	privo di silicone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Stoccaggio a temperatura controllata

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Risultato	Prova superata
Procedimento	Test Bb
Durata	96 h
Temperatura di prova	80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013287>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013287>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com