

P-SS-ZB 100 - Portanastro per nastro Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013737>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo, autoadesivo, per l'alloggiamento di cartellini SS-ZB, UC-EMP, UCT-EMP, lunghezza: 1 m

I vantaggi

- Portacartellini autoadesivi, a metri da tagliare a piacere
- Il P-SS-ZB 100 si adatta perfettamente all'alloggiamento di UC-EMP ..., UCT-EMP ...
- Aderenza elevata e migliore tenuta possibile su superfici comuni

Dati commerciali

Codice articolo	1013737
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG241A
Codice prodotto	BG241A
GTIN	4017918013929
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	SE

1013737

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013737>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	1000 mm
Altezza	10,8 mm
Profondità	7,1 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	1000 mm
Altezza del campo di testo	10,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PVC
Materiale, elemento base	PVC
Sostanze contenute	privo di silicone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Stoccaggio a temperatura controllata

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Risultato	Prova superata
Procedimento	Test Bb
Durata	96 h
Temperatura di prova	80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

P-SS-ZB 100 - Portanastro per nastro Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013737>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-SS-ZB 100 - Portanastro per nastro Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013737>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com