

PTCM-MP-P 0,34-0,75 - Contatto a crimpare



1013780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013780>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, corrente nominale: 6 A, tipo di connessione del contatto: Femmina, tipo di connessione: Connessione a crimpare, superficie contatti: Stagno, tipo di confezione: Prodotti sfusi, serie di prodotti: PTCM-MP-P

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1013780 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | AAACPD |
| Codice prodotto | AAACPD |
| GTIN | 4055626492568 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,419 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,403 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | CZ |

PTCM-MP-P 0,34-0,75 - Contatto a crimpare



1013780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013780>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Contatto a crimpare |
| Famiglia di prodotti | PTCM-MP-P |
| Passo | 0 mm |

Dati di collegamento

| | |
|----------------------------------|---|
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Tipo di connessione del contatto | Femmina |
| Lunghezza del tratto da spelare | 4,1 mm ... 4,6 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,34 mm ² ... 0,75 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 22 ... 18 |

Indicazioni materiale

| | |
|---|----------------------|
| Superficie contatti | Stagno Sn |
| Materiale superficie contatti | Stagno |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
| Finitura superficiale | zincatura a caldo |
| Materiale contatto | Lega Cu |

Dimensioni

| | |
|-------|---|
| Passo | - |
|-------|---|

Caratteristiche elettriche

| | |
|----------------------------------|-----|
| Corrente nominale I _N | 6 A |
|----------------------------------|-----|

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|------------|----------------|
| Confezione | Prodotti sfusi |
|------------|----------------|

PTCM-MP-P 0,34-0,75 - Contatto a crimpare



1013780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013780>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

PTCM-MP-P 0,34-0,75 - Contatto a crimpare



1013780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013780>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com