

PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - Contatto a crimpare



1013989

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013989>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, corrente nominale: 6 A, tipo di connessione del contatto: Spina, tipo di connessione: Connessione a crimpare, superficie contatti: Stagno, tipo di confezione: Prodotti sfusi, serie di prodotti: PTCM-MP-PI

Dati commerciali

Codice articolo	1013989
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AAACPE
Codice prodotto	AAACPE
GTIN	4055626492957
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,435 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CZ

PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - Contatto a crimpare



1013989

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013989>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Famiglia di prodotti	PTCM-MP-PI
Passo	0 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina
Lunghezza del tratto da spelare	4,1 mm ... 4,5 mm
Sezione conduttore flessibile	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
Sezione conduttore AWG	22 ... 18

Indicazioni materiale

Superficie contatti	Stagno Sn
Materiale superficie contatti	Stagno
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale)	Stagno (4 - 8 µm Sn)
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno (4 - 8 µm Sn)
Finitura superficiale	zincatura a caldo
Materiale contatto	Lega Cu

Dimensioni

Passo	-
-------	---

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I _N	6 A
----------------------------------	-----

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Prodotti sfusi
------------	----------------

PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - Contatto a crimpare



1013989

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013989>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1013989

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013989>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,022 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com