

PML-GHS105 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa



1014277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014277>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cartello sostanza pericolosa, Foglio, rosso/bianco, siglato: Corrosivo, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm

I vantaggi

- Elevata forza adesiva
- Elevata stabilità termica
- Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
- I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
- Adatti all'impiego all'interno e all'esterno

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1014277 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | BG2624 |
| Codice prodotto | BG2624 |
| GTIN | 4046356786942 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1 g |
| Numero tariffa doganale | 39199080 |
| Paese di origine | DE |

PML-GHS105 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa



1014277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014277>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo di prodotto | Codificatori di impianti |
| Campo di applicazione | Cartelli per sostanze pericolose |
| | Siglatura delle sostanze pericolose in conformità al regolamento CLP/GHS |
| Tipo | A rombo |

Siglatura

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Numero dei cartellini singoli | 35 |
| Siglatura | Corrosivo |

Dimensioni

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 13 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Lunghezza | 13 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 13 mm |
| Altezza del campo di testo | 13 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|-------------------|
| Colore | rosso/bianco |
| Materiale | Poliestere |
| Sostanze contenute | privo di silicone |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

PML-GHS105 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa



1014277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014277>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

40200202

ETIM

ETIM 9.0

EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0

55121700

PML-GHS105 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa



1014277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014277>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com