

# PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014278>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cartello sostanza pericolosa, Foglio, rosso/bianco, siglato: Corrosivo, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

## I vantaggi

- Elevata forza adesiva
- Elevata stabilità termica
- Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
- I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
- Adatti all'impiego all'interno e all'esterno

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1014278       |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BG2624        |
| Codice prodotto                     | BG2624        |
| GTIN                                | 4046356786959 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,9 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,9 g         |
| Numero tariffa doganale             | 39199080      |
| Paese di origine                    | DE            |

# PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014278>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tipo di prodotto      | Codificatori di impianti   |
| Campo di applicazione | Cartelli per sostanze pericolose   |
|                       | Siglatura delle sostanze pericolose in conformità al regolamento CLP/GHS |
| Tipo                  | A rombo  |

### Siglatura

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Numero dei cartellini singoli | 4         |
| Siglatura                     | Corrosivo |

### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza   | 25 mm |
| Lunghezza | 25 mm |

### Campo di testo

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 25 mm |
| Altezza del campo di testo   | 25 mm |

### Indicazioni materiale

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | rosso/bianco      |
| Materiale          | Poliestere        |
| Sostanze contenute | privo di silicone |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |                   |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C             |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %              |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

# PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014278>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

40200202

### ETIM

ETIM 9.0

EC001777

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

55121700

# PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014278>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)